INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# SOCKET

## Kunststoff Huelse R20-23/11

EAN 4031582090147



L'image peut différer du produit d'origine

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Synthétique Douille ronde |
| Diamètre Œil | 23 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Prise de courant |
| Type | Accessoire |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 80 kg |
| Hauteur | 36 mm |
| Poids global | 0.01 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH