

AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Agila care |
| Тип | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12530 — Катери пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 138 mm |
| Загальна вага | 0,838 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 38 mm |
| Радіус повороту | 88 mm |
| Поворотне з'єднання | 176 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|--|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю |
| Діаметр Болт | 28 mm |
| Довжина Болт | 96 mm |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

