

# ALPHA STAINLESS

8477UAD100P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312812

Номер на поръчката 00039097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	128 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	0,926 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Ролков лагер, Неръждаемост
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	123 mm
Интерференция при завъртане	246 mm
Диаметър на купол	75 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	105 mm
Ширина на плаката	85 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UAD100P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312812

Номер на поръчката 00039097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

3477U00100P62-neu

