ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# AGILA

2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 80 kg |
| Електропровідність | Так |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 160 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 138 mm |
| Загальна вага | 1,27 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 43,5 mm |
| Радіус повороту | 131 mm |
| Поворотне з’єднання | 262 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний, електричний |
| Носіння | Конічний кульковий підшипник |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 28 mm |
| Довжина Болт | 45 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Креслення продукту**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH