

## ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-11

EAN 4031582370157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums          | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīg | ● ● ● ● ● |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                 |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 150 kg                          |
| Statiskā kravnesība                  | 300 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 155 mm                          |
| Kopējais svars                       | 0,839 kg                        |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                   |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gultnis                | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 125 mm                      |
| Protektora platums     | 40 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiāls           | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma        | Plašs                       |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacikstes        |
| Ofsets              | 40 mm                       |
| Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm                    |
| Grozāms savienojums | 205 mm                      |
| Nerūsējošais        | ✓                           |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-11

EAN 4031582370157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

