

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
------------------------	-----------

Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
--------------------	-----------

Attrition	● ● ● ○ ○
-----------	-----------

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
----------------	---------

Type de boîtier	Roue
-----------------	------

Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
-----------------------------	-------

Statique Capacité de charge	150 kg
-----------------------------	--------

Poids global	1,95 kg
--------------	---------

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
-------------------	---------------

Bandage	Polyuréthane, Mousse
---------	----------------------

Roulement	Roulements rouleaux
-----------	---------------------

Pare-fils	Sans protège-filet
-----------	--------------------

Diamètre	260 mm
----------	--------

Largeur du Bandage	82 mm
--------------------	-------

Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
---------------------------	-------

Longueur de moyeu	74 mm
-------------------	-------

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

