

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Maxtech

Type Roue

Capacité de charge à 3 km/h 75 kg

Statique Capacité de charge 150 kg

Poids global 1,95 kg

ROUE

Matériau du corps Polypropylène

Bandage Polyuréthane, Mousse

Roulement Roulements rouleaux

Pare-fils Sans protège-filet

Diamètre 260 mm

Largeur du Bandage 82 mm

Diamètre du trou de l'Axe 20 mm

Longueur de moyeu 74 mm

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

