

## AGILA TWIN

2970PJH075P50

EAN 4031582439441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Agila twin            |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C                 |
| Alçada total               | 102 mm                |
| Pes total                  | 0,87 kg               |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda    |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Desplaçament         | 31,4 mm             |
| Scio de giro         | 68,9 mm             |
| Sterferencia de giro | 137,8 mm            |

## RODA

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè            |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing                          | Coixinet llis          |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització                    | 75 mm                  |
| Banda de rodadura ample             | 25 mm                  |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A             |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

# AGILA TWIN

2970PJH075P50

EAN 4031582439441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

