

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila stainless                    |
| Type                         | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 75 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Ja                                 |
| Statisch draagvermogen       | 150 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 100 mm                             |
| Totale breedte               | 43 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,23 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, medium |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Twee balraces           |
| Kleur                      | Roestvrij staal         |
| Offset                     | 24 mm                   |
| Zwenk radius               | 61,5 mm                 |
| Draaicirkel                | 123 mm                  |
| Diameter koepel            | 43 mm                   |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)         |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 75 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                         |
| Breedte wielkern              | 25 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## FITTING

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging | Boutgat                                                                      |
| Boutgat diameter | 11 mm                                                                        |
| Tip              | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982

Bestelnummer 00036677  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

