

# NOVATECH

ITP100x40-Ø15 HL40 80shA

EAN 4031582481471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Aluminium                       |
| Bandage               | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                  |
| Diamètre              | 100 mm                          |
| Largeur du bandage    | 40 mm                           |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm                           |
| Longueur de moyeu     | 40 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A                      |
| Convient pour/à       | pimespo_still_wagner            |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Type                            | Roue     |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 300 kg   |
| Conducteur d'électricité        | Non      |
| Inoxydable                      | Non      |
| Capacité de charge statique     | 600 kg   |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 0,47 kg  |

# NOVATECH


ITP100x40-Ø15 HL40 80shA

EAN 4031582481471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


## Dessins du produit



# NOVATECH

ITP100x40-Ø15 HL40 80shA

EAN 4031582481177



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.