

NOVATECH

RK.ETP080x62-Ø47x18

EAN 4031582369526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Corps de roue | Non défini |
| Bandage | Polypropylène, souple |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du bandage | 62 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Diamètre du roulement à billes | 47 mm |
| Largeur du roulement à billes | 18 mm |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 600 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 1200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |

NOVATECH

RK.ETP080x62-Ø47x18

EAN 4031582369526

Numéro de commande 00832666
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

