

# INTEGRAL TWIN

2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Integral twin                                             |
| Tip                            | Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12531 - Bolnički stolovi                                |
| Nosivost na 3 km/h             | 125 kg                                                    |
| Nosivost na 4 km/h             | 125 kg                                                    |
| Električni provod              | no                                                        |
| nerdjajuci                     | no                                                        |
| Statički Nosivost              | 375 kg                                                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                                                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                                     |
| Sveukupna visina               | 129 mm                                                    |
| Ukupna širina                  | 63 mm                                                     |
| Ukupna težina                  | 1.04 kg                                                   |
| Sertifikacija                  | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd                   |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji    |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 31 mm                    |
| okretni radijus   | 85 mm                    |
| Otpor okretanju   | 170 mm                   |
| Prečnik kupole    | 61.5 mm                  |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak                 | Siva bela (RAL9002)      |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 100 mm                   |
| Širina omotac              | 15 mm                    |
| Širina tela                | 15 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                      | stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija |
| Prečnik sraf                       | 32 mm                                                    |
| Dužina sraf                        | 51 mm                                                    |
| Položaj sraf                       | 7 mm                                                     |
| Količina otvora za montiranje sraf | 4                                                        |



Nemačka  
nagrada  
Dizajn



Red Dot  
Dizajn  
Award

# INTEGRAL TWIN

2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302530

Broj porudžbine 00060551

## Product Drawings



**BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.**

