INFORMACE O PRODUKTU

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●○○○
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	250 °C
Celková hmotnost	0,54 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Tlumení, Tepelná odolnost
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Kovová
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	45,5 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Objednací číslo 00033962

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH