

# KAPPA LOAD

9650ITP250P63 CL67

EAN 4031582314335  
Bestelnummer 00830243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	1000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	800 kg
Statisch draagvermogen	2000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	305 mm
Totale breedte	110 mm
Totaal gewicht	5,816 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	55 mm
Breedte wielkern	55 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	61 mm
Zwenk radius	187,5 mm
Draaicirkel	375 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

# KAPPA LOAD

9650ITP250P63 CL67

EAN 4031582314335

Bestelnummer 00830243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

