



ROUE


Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	40 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Type de roulement	6308

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	4200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	3500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	8400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	3.89 kg



DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Numéro de commande 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

