# DURATECH

## MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Numéro de commande 00801024



### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 40 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Type de roulement | 6308 |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●○○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Duratech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 4200 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 3500 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 8400 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 3.89 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Numéro de commande 00801034

**Dessins du produit**



# DURATECH

## MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Numéro de commande 00801034

