



La imatge pot diferir del producte original.

**ACTUACIÓ**

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

**ATRIBUCIONS BÀSIQUES**

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 800 kg

Tracidad de carga estàtica 1600 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

**RODA**

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	85 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de seient	B
Apte per	linde

## DIBUIXOS TÈCNICS

