

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682  
Bestelnummer 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,124 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

## VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	25 mm
Zwenk radius	53 mm
Uitzwenking	106 mm
Diameter koepel	27 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met griping, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	20 mm

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682  
Bestelnummer 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

