

SOCKET

R20-8x23

EAN 4031582321647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Prise de courant
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	40 kg
Hauteur	3 mm
Poids global	0 kg

RACCORD

Type de raccord	Synthétique Douille ronde
Diamètre Œil	8 mm
Longueur Œil	23 mm