INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	89 mm
Largeur totale	54 mm
Poids	0,15 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage de roue	Noir graphite (RAL9011)
Couleur de la roue	Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	8 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH