

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Pasūtījuma numurs 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Glide
Korpusa tips	Pielāgots risinājums
Elektrovadītspējīga	✓
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	33 mm
Kopējais platums	50 mm
Kopējais svars	0,065 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Taisns
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Kupola diametrs	38 mm
Apkakes diametrs	50 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Pasūtījuma numurs 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

