

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa load
Type	Roulette fixe
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1800 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	4320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm
Poids	16,68 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Lubrification nipple	1

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Numéro de commande 00802704

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

