

# DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada                |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda       |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda                | Branco natural                   |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 65 mm                            |
| Largura do Piso            | 32 mm                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 12 mm                            |
| Comprimento do cubo        | 32 mm                            |
| Largura do corpo           | 32 mm                            |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                       |
| Tipo de rolamento          | 6201                             |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ○ ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Duratech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 290 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 240 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 480 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Peso geral                        | 0,17 kg                              |

# DURATECH


TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Número de encomenda 00829018  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

**DURATECH**

TOP 065x32-Ø12-HL32

EAN 4031582382315

Número de encomenda 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.