

# MAXTECH

PNR260X75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	75 kg
Portata statica	150 kg
Peso complessivo	1,95 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Schiuma di poliuretano
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	260 mm
Larghezza battistrada	75 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	74 mm

# MAXTECH

PNR260X75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

