

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Número de comanda 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	900 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	720 kg
Tracidad de carga estàtica	1800 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,532 kg

## RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	95 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	95 mm
Corporació ample	95 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipus de portador	6204

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Número de comanda 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

