

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Número de comanda 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	88 mm
Àmplia general	65 mm
Pes total	0,28 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	10 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	30 mm
Scio de giro	73 mm
Sterferencia de giro	146 mm
Dome Dictel	45 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	11 mm

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Número de comanda 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

