
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	3000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	2400 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	4500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	325 mm
Загальна ширина	154 mm
Загальна вага	21,11 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Колір	Прозоре Покриття
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	160 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	200 mm
Ширина тарілки	160 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	160 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Діаметр отвору планшета	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP250P65


EAN 4031582316988

Номер замовлення 00801478

Креслення продукту







© Copyright 2026 TENTE International GmbH