

ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ○ ○ ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 700 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 560 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 1400 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 164 mm |
| Poids | 2,59 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau de la chape | Acier renforcé |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polyamide, forte charge |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

Numéro de commande 00830074
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

