

ALPHA

3477BOG100P62 TFR

EAN 4031582390636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ○ ○ ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○ ○
감원	● ● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	300 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	280 °C
총높이	128 mm
전체 체중	1 kg

휠

차체 재질	플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	건식 베어링 부시
차축	너트로 고정
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
트레드의 경도(D)	85 Shore D

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	40 mm
회전 반경	123 mm
회전 간섭	246 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	105 mm
플레이트 너비	85 mm
플레이트 구멍 직경	9 mm

ALPHA

3477BOG100P62 TFR

EAN 4031582390636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

Platte 3470-080P62-105x80

