

ALPHA

3477BOG100P62 TFR

EAN 4031582390636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-------------|
| 롤 성능 | ● ● ○ ○ ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ ○ |
| 내마모성 | ● ● ● ○ ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|-----------|--------------------|
| 제품명 | Alpha |
| 하우징 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 전기 전도성 | ✓ |
| 정지 중 하중용량 | 300 kg |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 280 °C |
| 총높이 | 128 mm |
| 전체 체중 | 1 kg |

휠

| | |
|------------|----------------|
| 차체 재질 | 플라스틱 열경화성, 내열성 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 건식 베어링 부시 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 트레드의 경도(D) | 85 Shore D |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 재료 | 강판, 무거움 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋 | 40 mm |
| 회전 반경 | 123 mm |
| 회전 간섭 | 246 mm |

피팅

| | |
|------------|-----------|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 105 mm |
| 플레이트 너비 | 85 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 9 mm |

ALPHA

3477BOG100P62 TFR

EAN 4031582390636



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

Platte 3470-080P62-105x80

