

## ALPHA

3470DYR100P62

EAN 4031582399196

Numărul de comandă 00028770



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                             |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 70 kg                             |
| Conductiv electric                | ✓                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 140 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                             |
| Înălțime totală                   | 128 mm                            |
| Lățime totală                     | 75 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,875 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Tablă de oțel                            |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, negru, conductiv electric |
| Lagăr                                   | Rulment cu role                          |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                     |
| Roată                                   | Pasivat în albastru                      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet              |
| Diametru                                | 100 mm                                   |
| Benză de rulare                         | 30 mm                                    |
| Lățimea corpului                        | 30 mm                                    |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A                            |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă             | Larg                |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Culoare                | Pasivat în albastru |
| Offset                 | 40 mm               |
| Raza de pivotare       | 90 mm               |
| Interferență pivotantă | 180 mm              |
| Diametru cupolă        | 75 mm               |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 105 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 80 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 77 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 60 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 77 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 9 mm                  |

# ALPHA

3470DYR100P62

EAN 4031582399196



Numărul de comandă 00028770



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

