

# PURETECH

FVP300X85-25

EAN 4031582429732



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	캐스팅
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	300 mm
트레드 폭	85 mm
차축 홀 직경	25 mm
허브 길이	92 mm
트레드의 경도(A)	67 Shore A

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	960 kg
6km/h에서의 적재 용량	800 kg
적재 용량 정적	1920 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	14.44 kg

# PURETECH

FVP300X85-25

EAN 4031582429732



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

