

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6201

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	290 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	240 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	480 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,17 kg

DURATECH


TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numărul de comandă 00829018
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

TOP 065x32-Ø12-HL32

EAN 4031582382315

Numărul de comandă 00829018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.