

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech silent
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-30 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,38 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó , tömített
Kerék színe	Természetes fehér
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	8,4 mm
Kerékagy hossza	45 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Rendelési szám 00033628

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

