

## ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Tread hardness          | мягкий                                     |
| Материал корпуса        | Алюминий                                   |
| Материал протектора     | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник           |
| Цвет Колесо             | Черный (аналог RAL9005)                    |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                          |
| Диаметр                 | 125 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 50 mm                                      |
| Диаметр отверстия Ось   | 25 mm                                      |
| Длина хаба              | 60 mm                                      |
| Ширина тела             | 50 mm                                      |
| Твердость Протектор (A) | 68 Береговая A                             |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ● ● |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Elastech                                  |
| Тип                                | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 300 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 240 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 600 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                                     |
| Общий вес                          | 0,89 kg                                   |

# ELASTECH


IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699

Номер заказа 00829687  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582319699

Номер заказа 00210637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.