

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	123 mm
Largeur totale	131 mm
Poids	5,56 kg

CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Diamètre du dôme	104 mm

ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

FIXATION

Longueur de la platine	112 mm
Largeur de la platine	112 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Numéro de commande 00800112

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

