

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip de carcasă Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 700 kg

Capacitate de încărcare statică 1400 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Greutate totală 1,004 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	82 mm
Benză de rulare	70 mm
Diametrul găurii Axă	17 mm
Lungime butuc	75 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Tip rulment	6303
Tip etanșare	B
Potrivit pentru	jungheinrich_mic

DESENE TEHNICE

