

## GALEA STAINLESS

5085YGC125R05-22X40

EAN 4031582356236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea stainless
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	✓
Нержавеющая сталь	✓
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	162 mm

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	40 mm
Поворотное соединение	205 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	22 mm
Длина Болт	40 mm

# GALEA STAINLESS

5085YGC125R05-22X40

EAN 4031582356236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

