

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Номер заказа 00003898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	69 mm
Общая ширина	35 mm
Общий вес	0,088 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	27 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	55 mm
Ширина пластины	55 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	38,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	44 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	38,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	44 mm
Диаметр отверстия пластины	6,3 mm

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Номер заказа 00003898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

