INFORMACJE O PRODUKCIE

ALPHA

3478UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582306958



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	128 mm
Szerokość całkowita	85 mm
Waga całkowita	0,49 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane
Kolor	pasywowany na niebiesko

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko walcowe
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	34 mm
Szerokość korpusu	34 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	103 mm
Szerokość płytki	85 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	77 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	60 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UFR100P62 tyre-5015


EAN 4031582306958

Numer zamówienia 00004019

Rysunki produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH