

LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959

Número de encomenda 00075214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nome do produto | Lumina |
| Tipo de alojamento | Rodízio giratório com travão intermitente |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Elétrico condutivo | ✓ |
| Capacidade de carga estática | 80 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 61 mm |
| Largura geral | 55 mm |
| Peso geral | 0,111 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|--|
| Material do centro da roda | Polipropileno, eletro-condutivo |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica, eletro-condutivo |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Cor do Piso | Preto grafite (RAL9011) |
| Cor da Roda | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 50 mm |
| Largura do Piso | 8 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 0 mm |
| Comprimento do cubo | 0 mm |
| Largura do corpo | 8 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|---|
| Material | Polipropileno |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte, fechada, com dome |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Preto grafite (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Raio giratório | 52 mm |
| Interferência giratória | 104 mm |
| Diâmetro do dome | 38 mm |

ENCAIXE

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação | Anel de Espiga, com colar |
| Diâmetro da Espiga | 11 mm |
| Comprimento da Espiga | 20 mm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959

Número de encomenda 00075214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

