

ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182

Objednávací číslo 00860930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●○○○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta reverse
Typ	Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	480 kg
Statická Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Celková hmotnost	2,871 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	155 mm
Průměr otáčení	310 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182
Objednáací číslo 00860930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

