

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Déport	31 mm
Diamètre d'encombrement	198 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type de boîtier	Roulette pivotante avec Blocage total
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Hauteur	99 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

