

ICS

5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | ICS                                           |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                                        |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Jā                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 162 mm                                        |
| Kopējais svars                       | 0,77 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds       |
| Dakšas forma        | Plāns           |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis |
| Ofsets              | 38 mm           |
| Grozāms savienojums | 259 mm          |

## RITENIS

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                                   |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts                       |
| Gūltnis                | Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato |
| Izplešanās armatūra    | Integrēts vītņu aizsargs                    |
| Diametrs               | 125 mm                                      |
| Protektora platums     | 32 mm                                       |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                                 |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs   | 18 mm                |
| Skrūves garums     | 62 mm                |

«iF  
Design»  
balva

# ICS


5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



«iF  
Design»  
balva