



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK


|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntöttvas               |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán       |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 200 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 60 mm                   |
| Tengely furat átmérője       | 25 mm                   |
| Kerékagy hossza              | 60 mm                   |
| Test szélessége              | 60 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Novatech                    |
| Ház típusa                        | Kerék                       |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 1440 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 1200 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 2400 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 5,35 kg                     |




# NOVATECH

FTP 200x60-025 H160

EAN 4031582329674

Rendelési szám 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.