

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Numărul de comandă 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	660 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	550 kg
Capacitate de încărcare statică	1100 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	1,71 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	54 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D
Tip rulment	6006
Potrivit pentru	linde

NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Numărul de comandă 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

