

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numer zamówienia 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Basetech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	125 kg
Nośność statyczne	250 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,064 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	34 mm
Średnica otworu Oś	12,1 mm
Długość piasty	44,4 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numer zamówienia 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

