

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,4 kg

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Poliuretan, piankowy
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Czarny
Ostony gwintu	Z ostoną gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	70 Shore A

