

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	1500 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	3,2 kg
Teljes szélesség	116 mm

VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	69 mm
Körbeforgás	234 mm
Kupola átmérője	116 mm

KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy, tömített
Kerék színe	Kék
Átmérő	90 mm
Futófelület szélessége	56 mm
Test szélessége	56 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	100 mm
Talplemez szélessége	100 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	70 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	70 mm
Tengely furat átmérője	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Rendelési szám 00062084

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

