

MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu

Maxtech

Typ

Koło

Standardowy

EN12532 — Sprzęt transportowy

Nośność przy 4 km/h

500 kg

Nośność statyczne

1000 kg

Zakres temperatur (minimalny)

-40 °C

Zakres temperatur (maksymalny)

80 °C

Waga całkowita

1,035 kg

KOŁO

Materiał ciała

Poliamid

Materiał bieżni

Poliuretan, Wtrysk

Łożysko

Łożysko walcowe

Osłony gwintu

Bez osłony gwintu

Średnica

200 mm

Szerokość Bieżni

50 mm

Średnica otworu Oś

20 mm

Długość piasty

58 mm

Twardość Bieżni (D)

40 Shore D

MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

